







このたびは NAGASAWA 製品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
 製品を正しく施工していただくために、本説明書の内容をご確認ください。
 引渡し時に、別紙取扱説明書（お施主様向）を、お施主様へお渡しください。
 締め付け時は、必ず手動ドライバーをご使用ください。電動ドライバーは使用しないでください。


梱包内容一覧・表を参照のうえ、部品の有無をご確認ください。

 <p>① 鎌デッド室外本体 1</p>	 <p>② 片面室内 1</p>	 <p>③ 本体固定ねじ 長さ 30 mm 2</p>	 <p>④ 鎌デッド本締錠 set 1</p>	 <p>⑤ 受座 set 1</p>	 <p>⑥ 錠・受座取付ねじ 長さ 25 mm 4</p>	 <p>⑦ 施・解錠方向表示シール 1 (H) に同梱</p>	 <p>⑧ 取扱説明書 記憶変更ピン 1set</p>
---	---	--	---	---	--	--	--

1 取付前の準備： ⑤作動確認が終わるまで、扉は閉めないでください（クサビ等で扉を固定するとよい）


【1-1】 右吊元時

吊元変更ねじ
 ⑧ 施解錠方向表示シール
 工場出荷時は右吊元位置に取り付けてあります。ねじの入れ替えは不要です。
 下図のようにつまみ天面に貼ります。





【1-2】 左吊元時

吊元変更ねじ
 ねじの入れ替えが必要です。
 ① 鎌デッド室外本体裏側にある吊元変更ねじを、右側へ入れ替えます。



⚠ 吊元変更ねじを逆の状態に取り付けた場合、解錠できなくなります。ご注意ください。

⑧ 施解錠方向表示シール
 下図のようにつまみ天面に貼ります。




2 扉への取り付け加工

Ⓐ 鎌デッド室外本体・Ⓓ 鎌デッド本締錠 set・Ⓔ 受座 set の取り付け穴加工をします（裏面切欠図参照）。

3 鎌デッド本締錠・受座・キーレックス 047 の取り付け

取り付けは手動ドライバーを使用してください。電動ドライバーは使用しないでください。
工場出荷時は記憶番号の設定がされていないフリー状態です。
誤施錠を防ぐ為に、取り付け作業が終了するまでフリーでご使用ください。



- I: Ⓓ 鎌デッド本締錠 set を、Ⓔ 錠・受座取付ねじ 2 本で取り付けます。
- II: Ⓔ 受座 set を、Ⓔ 錠・受座取付ねじ 2 本で取り付けます。
- III: 室外側にⒶ 鎌デッド室外本体をセットします。
- IV: Ⓐ 鎌デッド室外本体のテールピースを、Ⓓ 鎌デッド本締錠に差し込みます。
- V: 室内側からⒷ 片面室内をセットし、Ⓒ 本体固定ねじ 2 本で固定します。

4 記憶番号の設定


正しく取り付けられた事を確認したら、Ⓐ 鎌デッド室外本体に記憶番号を設定します。
別紙取扱説明書（お施主様向）の『記憶番号新規設定手順』をご覧ください。
設定した記憶番号を別紙取扱説明書（お施主様向）の『記憶番号の記録』欄へ記入し、記憶変更ピンと共にお施主様へお渡しください。

5 作動確認： ロックターン・サムターンが作動しない場合は、① ④ をもう一度確認してください。

7274990

施錠：① 扉を閉め、
サムターンを『とじる』へ回します。
（サムターンは回した位置で止まります）

室内側 解錠：① サムターンを『ひらく』に回します。
（サムターンは回した位置で止まります）



本図は右吊元仕様です。左吊元は対称です。

施錠：① 扉を閉め、
ロックターンを『とじる』へ回します。
（ロックターンは元の位置に戻ります）

室外側 解錠：① ロックターンを『とじる』へ回し、
本体が記憶している番号をリセットします。
② 正しい記憶番号を押します。
③ ロックターンを『ひらく』に回します。
（ロックターンは元の位置に戻ります）



本図は右吊元仕様です。左吊元は対称です。

※ 製品に塗布してある油分が、使用当初や長期間使用されなかった後などに固くなり、作動が鈍くなる場合がありますが故障ではありません。何度か操作されるとスムーズに動くようになります。

NAGA
SAWA

株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)
FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032
大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)
FAX. 06-6783-5092

www.nagasawa-mfg.co.jp