



ОАО «АЗА»
 Алтайский завод агрегатов
 (Торговая марка БАМЗ)
 656008, Россия, г. Барнаул, ул. Гоголя, 187
 http://www.bamz.su e-mail: bamz@gmx.net
 Тел-факс (8-385-2) 28-59-95 (-91, -92, -94)





EAC



ВЕНТИЛЬ БАЛЛОННЫЙ МЕМБРАНЫЙ

ВБМ-1

Этикетка с руководством по эксплуатации



Вентиль предназначен для установки на баллон стальной среднего или малого объема для азота, аргона, гелия и других инертных и неагрессивных газов на $P_p \leq 20$ МПа (200 кгс/см²).

Вентиль баллонный мембранный является запорным устройством баллона при заполнении, хранении и отборе газа.

Декларация соответствия требованиям ТР ТС О безопасности машин и оборудования ТС N RU Д-RU.АИ62. В.00502 зарегистрирована в Едином реестре, сроком действия с 28.01.2015 по 24.01.2020.

Вид климатического исполнения УХЛ 2 и Т2 по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур окружающей среды от минус 40°С до плюс 50°С.

Благодаря применению гибких разделительных мембран из бронзы обеспечивается абсолютная герметичность к внешней среде при любом положении клапана, а также увеличенный ресурс работы вентиля.

Техническая характеристика

Рабочее давление, не более 20 МПа (200 кгс/см²)
 Диаметр условного прохода Ду, не менее 4 мм
 Масса, не более 0,65 кг

Вентиль открывать и закрывать медленно и плавно усилием руки, без применения ключа.

Исполнение вентиля	Присоединительные размеры		Габаритные размеры, мм, не более	Примечание
	Вход	Выход		
ВБМ-1	W 27,8	G 3/4 - В	Ø62x130	Латунная заглушка на выходе
ВБМ-1(исп.03)				
ВБМ-1(исп.06)				
ВБМ-1(исп.09)	W 19,2	СП 21,8 -14 ниток на 1"	Ø62x160 (с фильтром грубой очистки)	Латунная заглушка на выходе
ВБМ-1(исп.12)				
ВБМ-1(исп.15)				
ВБМ-1 (исп.24)	G 3/4 - В	G 3/4 - В	Ø62x130	Рамповый
ВБМ-1 (исп.27)				
ВБМ-1 (исп.33)	W 27,8	G 3/4 - В	Ø62x130	Высокий маховичок
ВБМ-1 (исп.39)				
ВБМ-1 (исп.40)				

Вентили

Исполнение вентиля	Заводской код изделия	Кол-во, шт	Исполнение вентиля	Заводской код изделия	Кол-во, шт	Исполнение вентиля	Заводской код изделия	Кол-во, шт
ВБМ-1	003701		ВБМ-1 (исп.12)	003941		ВБМ-1 (исп.33)	003651	
ВБМ-1 (исп.03)	003601		ВБМ-1 (исп.15)	003951		ВБМ-1 (исп.39)	003441	
ВБМ-1 (исп.06)	003671		ВБМ-1 (исп.24)	003431		ВБМ-1 (исп.40)	003451	
ВБМ-1 (исп.09)	003681		ВБМ-1 (исп.27)	003641				

изготовлены, испытаны в соответствии с техническими условиями ТУ 3645-043-05785477-01 и признаны годными к эксплуатации.

Изготовитель гарантирует соответствие вентиля требованиям ТУ 3645-043-05785477-01 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и при ненарушенном клейме ОТК.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

Дата выпуска _____ Отметка ОТК о приемке

Редакция от 18.02.2015

Руководство по эксплуатации

Вентиль служит для перекрытия потока газа, поступающего из баллона, перемещением клапана. Применение гибких разделительных мембран из бронзы обеспечивает абсолютную герметичность к внешней среде при любом положении клапана, а также увеличивает ресурс работы вентиля.

Вентили баллонные мембранные соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.008-75 «Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности».

Резьба шпинделя вентиля должна быть смазана смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433 или другой не уступающей ей по физико-механическим свойствам.

Требования безопасности при эксплуатации вентилях баллонных мембранных.

При эксплуатации вентилях ВБМ-1 необходимо соблюдать: «Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилен, кислорода, процессе напыления и газопламенной обработке металлов. ПОТ РМ-019—2001», «Правила безопасности в газовом хозяйстве» и «Правила устройства и безопасной работы сосудов, работающих под давлением» ПБ 03-576-03.

Внимание! При наполнении баллона газом необходимо строго соблюдать порядок, установленный «Типовой инструкцией по охране труда при наполнении баллонов» п.6.3.2.

Сначала открыть до упора вентиль ВБМ-1 на баллоне при закрытом наполнительном вентиле, а затем плавно открыть наполнительный вентиль. Резкая подача газа не допускается.

При эксплуатации вентилях категорически запрещается:

- резко открывать клапан вентиля;
- ремонтировать и подтягивать разъемные соединения вентиля при наличии давления;
- при закрытии и открытии вентиля применять ключ с приложением крутящего момента, превышающего $7,5 \text{ Н} \cdot \text{м}$ ($75 \text{ кг} \cdot \text{см}$);
- наносить удары по корпусу и маховичку вентиля;
- допускать попадание жировых веществ и масел на детали вентиля.

Разборка и ремонт вентиля должен проводиться только лицами, назначенными администрацией и прошедшими обучение ремонту газовой аппаратуры.

Показатели надежности:

- установленная безотказная наработка 4000 циклов;
- установленный ресурс до списания 6750 циклов;
- полный установленный срок службы 7,5 лет;

Драгоценные металлы в вентилях не применяются. Корпус вентиля изготавливается из латуни ЛС-59-1. Масса латуни в вентиле не менее 0,45 кг.

Вентили транспортируются любым видом транспорта. При транспортировке вентилях необходимо соблюдать требования «Правил перевозки грузов», утвержденных в установленном порядке.