

Lok-it!

Металлогалогенные лампы



Преимущества продукта


- Лампа и ламповый патрон от одного производителя
- Быстрая замена ламп с байонетной фиксацией

Характеристики продукта


- Технология eXtreme Seal для газоразрядных ламп




Данные о продуктовой линейке




Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные			Размеры и вес				Срок службы
	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Цветовая температура	Индекс цветопередачи Ra	Номинальный световой поток	Диаметр	Длина	Длина центра нити накала	Расстояние между электродами (холод)	Срок службы
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	95,0 В		8000 К	> 85		23,0 мм	122,3 мм	67,0 мм	5,0 мм	2000 h
Lok-it! HTI 400 W/60/P28	49,0 В	8 А	6000 К	> 85	30000 лм	17,0 мм	103,0 мм	56,0 мм	3,4 мм	750 h
Lok-it! HTI 700 W/75/P50	100 В	10,0 А	7500 К	85	50000 лм	18,0 мм	128,0 мм	65,0 мм	4,0 мм	750 h
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	68,0 В	10,3 А	7500 К	> 85	50000 лм	20,0 мм	125,0 мм	65,0 мм	4,0 мм	750 h
Lok-it! HTI 1000/PS	85,0 В	11,8 А	6000 К	92	120000 лм	27,0 мм	125,0 мм	56,0 мм	5,5 мм	750 h
Lok-it! HTI 1000-2/PS	85,0 В	11,8 А	7200 К	> 85	75000 лм	21,0 мм	112,5 мм	56,0 мм	5,5 мм	750 h
Lok-it! HTI 1400/PS	77,0 В	18,2 А	6000 К	95	120000 лм	22,0 мм	122,0 мм	60,0 мм	5,5 мм	750 h
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	100 В	15,0 А	6000 К	>85	130000 лм	26,0 мм	128,0 мм	65,0 мм	5,8 мм	750 h
Lok-it! HTI 1400/PS	83,3 В	16,8 А	6000 К	95	120000 лм	26,0 мм	125,0 мм			
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	100 В	15,0 А	6000 К	> 85	130000 лм	26,0 мм	128,0 мм	65,0 мм	5,8 мм	750 h

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Сертификаты и Стандарты EEI – Класс энергоэффективности
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	C
Lok-it! HTI 400 W/60/P28	B
Lok-it! HTI 700 W/75/P50	B
Lok-it! HTI 700 W/75/P28	B
Lok-it! HTI 1000/PS	B
Lok-it! HTI 1000-2/PS	
Lok-it! HTI 1400/PS	
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50	B
Lok-it! HTI 1400/PS	
Lok-it! HTI 1500 W/60/P50 M3W	

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы Lok-it! могут использоваться только в закрытых корпусах, специально разработанных для этой цели. Необходимо использовать соответствующие фильтры, обеспечивающие снижение интенсивности ультрафиолетового излучения до приемлемого уровня. В случае разрушения лампы высвобождается ртуть. Необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Информация по безопасности и обращению доступна по запросу, также ее можно найти в брошюре, прилагаемой к лампе, или в инструкциях по эксплуатации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.